






1





4



—



4



1

2

3

A

B

6

7

8

Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera
Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

NOBILI

CU128117/1

CU128137

www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar		MAX 10 MIN		5		T °C		MAX 80		65 45
--	----------	--	------------------	--	---	--	---------	--	-----------	--	----------

PULIZIA / CLEANING

	ACQUA WATER		SI CROMO YES CHROME NO VERNICIATO NO PAINTED NO PVD		MICROFIBRA MICROFIBER		SPUGNA SPONGE		DETERGENTI DETERGENT
	ACQUA E SAPONE WATER AND SOAP		ASCIUGARE BENE SEMPRE ALWAYS DRY WELL						

IISTRUCU128117#---STD

REV0.10/2022